

**Kaplin**  
**EAMC-42-50-12-16-U**  
Ürün numarası: 8099433

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	12 mm
Tutucu çapı 2	16 mm
Boyut	42
Nominal uzunluk	50 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	21 Nm
Ürün ağırlığı	141 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu