

Konnektör VABD-B14-P1-N18

Ürün numarası: 8099629

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|---|
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalışma basıncı | 1.5 bar...10 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:--] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 26 g |
| Montaj türü | geçiş deliği ile |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/8 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı plakası malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |