

Konum göstergesi SAMH-F12-MK-A2

Ürün numarası: 8101084

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Patlama korumalı ve yüksek IP korumalı 2 yaklaşım sensörü
Patlamaya karşı koruma	Zone 2 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Uygulama notu	VZXA açılı yataklı valf ile birlikte kullanıldığında tüm ürün için SIL onayı geçersizdir.
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	151 g
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM
Gövde malzemesi	Alüminyum PA takviyeli
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III