

Bağlantı Elemanı NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Ürün numarası: 8104286

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	10
Tasarım	Kelepçe bağlantısı üzerinden hortum bağlantısı düz şekil
Boyut	Ø 8 mm
Akışkan bağlantısı	UNF1/4-28
Akışkan bağlantısı 2	dış çapı Ø 3 mm olan hortum için
Ortam	Sıvı akışkanlar Gaz şeklindeki ortamlar
Akışkan ile ilgili not	Ortamla temas eden malzemelerin direncini dikkate alın
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar -10.875 psi...87 psi
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Sızdırmazlık prensibi	sert
Montaj konumu	herhangi bir
Nominal sıkma torku	15 Ncm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 15
Ürün ağırlığı	0.45 g
Ortamla temas eden malzemeler	PP
Vida dişli muylu malzemesi	PA takviyeli
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Uygulama notu	Bkz. Uygulama notu (festo.com destek portalında mevcuttur)