

Adaptör Takımı DADG-AK-F9-2

Ürün numarası: 8104804

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	2
Standarda dayalı	VDI/VDE 3847-2
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Nominal çalışma basıncı	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Çiilenme noktası ortam ve ortam sıcaklığının en az 10 °C altında Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	418 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Adaptör malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Adaptör plaka malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik