

Pancake cylinder DPCA-...-...-4"- -

Ürün numarası: 8104878

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0.125 in...4 in
Piston çapı	4 "
Piston mili dış ölçüsü	5/8-18 UNF-2B 5/8-18 UNF-2A
Sönümleme	sönümleme yok Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı Ön esnek sönümleme halkaları/plakaları arka esnek sönümleme halkaları/plakaları
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Piston mili ucu	Erkek dış Dişi dış
Tasarım	Piston Piston mili Silindir boru
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Varyantlar	Arttırılmış kimyasal direnç Çift taraflı gürültü azaltımı Arkada gürültü azaltımı Önde gürültü azaltımı Dışarı süren strok ayarı/ön Çift taraflı piston mili Çift taraflı, içi boş piston mili Ek PTFE piston kılavuzu
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	Piston kılavuz pimi
Çalışma basıncı	15 psi...150 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-25.6 °F...250 °F
Ürün ağırlığı	3.88 lb...10.1 lb
Montaj türü	kapakta döner çatal ile 90° döndürülür kapakta döner çatal ile geçiş deliği ile aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı	Dişi dış G1/8 Dişi dış 1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Dinamik sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM NBR
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Silindir borusu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım