


# Paralel Kit EAMM-U-86-S62-80PB-177

Ürün numarası: 8105905

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	86
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	175 kgmm <sup>2</sup>
Boşta çalışma tahrik torku	0.25 Nm
Aktarılabılır tork	9.5 Nm
Ürün ağırlığı	3300 g
Aktüatör arayüz kodu	S62
Arayüz kodu motor In	80PB 80R
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu