

Eksenel kit
EAMM-A-P8-38A-60R
Ürün numarası: 8105916

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Aktarılabılır tork	12.5 Nm
Ürün ağırlığı	145 g
Aktüatör arayüz kodu	P8-38A
Arayüz kodu motor ln	60R
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu