


Eksenel kit EAMM-A-D60-80PB

Ürün numarası: 8105937

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Aktarılabılır tork	21 Nm
Ürün ağırlığı	1041 g
Aktüatör arayüz kodu	D60
Arayüz kodu motor ln	80PB 80R
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu