

Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SDBF-FAS-1L-PU-K-9-N-LE

Ürün numarası: 8106571

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	yuvarlak oluk için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçme büyüklüğü	Pozisyon
Ölçüm prensibi	manyeto dirençli
Ortam sıcaklığı	-4 °F...176 °F
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Açma süresi	4 µs
Maks. çıkış akımı	200 mA
Maks. anahtarlama kapasitesi DC	4.8 W
Gerilim düşüşü	1 V
Kısa devre dayanımı	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC	6 V...24 V
Ters polarite koruması	evet
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Çıkış yönü bağlantı	uzunlamasına
Kablo kılıfının rengi	siyah
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Montaj türü	vidalanarak sabitlenmiş oluğa uzunlamasına yerleştirilebilir
Montaj konumu	herhangi bir
Gövde rengi	şeffaf
Anahtarlama durumu göstergesi	LED
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Koruma türü	NEMA 6
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III