

Elektronik modül VMPA1-FB-EMG-8-S

Ürün numarası: 8108543

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Diyagnoz	Valflerde düşük voltaj
Maks. valf yeri sayısı	4
Maks. valf bobini sayısı	7
Parametrelendirme	Kanal başına Fail-safe Kanal başına güçler Kanal başına boş mod Denetim
Ters polarite koruması	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC elektronik/sensörler	18 V...30 V
Çalışma gerilimi aralığı DC yük gerilimi	18 V...30 V
Yük geriliminde öz akım tüketimi	6.5 mA
Çalışma geriliminde öz akım tüketimi	17 mA
Maksimum çıkış sayısı	7
Maksimum giriş sayısı	1
Bobin başına nominal çekme akımı	58 mA ila 24 ms
Akım azaltmada nominal akım	25 ms sonra 24 mA
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	evet
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	20 g
Elektrik kontrolü	Fieldbus
Gövde malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu