

Elektronik modül VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

Ürün numarası: 8108545

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Diyagnoz	Durum denetimi Valf bobini başına tel kopması Valflerde kısa devre Valflerde düşük voltaj Pilot basıncı beslemesinde hata Zaman ölçümü taşması
Maks. valf yeri sayısı	4
Maks. valf bobini sayısı	7
Parametrelendirme	Kanal başına Fail-safe Kanal başına güçler Kanal başına boş mod Denetim
Ters polarite koruması	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC elektronik/sensörler	18 V...30 V
Çalışma gerilimi aralığı DC yük gerilimi	18 V...30 V
Yük geriliminde öz akım tüketimi	6.5 mA
Çalışma geriliminde öz akım tüketimi	17 mA
Maksimum çıkış sayısı	7
Maksimum giriş sayısı	1
Bobin başına nominal çekme akımı	58 mA ila 24 ms
Akım azaltmada nominal akım	25 ms sonra 24 mA
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	evet
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	20 g
Elektrik kontrolü	Fieldbus
Gövde malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu