

Bobin
VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME
Ürün numarası: 8109392

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	110 V AC: 50/60 Hz, çıkış 12,0 VA 110 V DC: 12,0 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-% 15 / +% 10
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık EX düzenlemelerine göre (UK-X) Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre (UK-R)
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL GB (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 1 (IEC-EX) Bölge 1 (UKEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 21 (IEC-EX) Bölge 21 (UKEX) Zone 22 (ATEX)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X TÜV 21 UKEX 7017 X
ATEX kategorisi, gaz	II 2G
ATEX kategorisi, toz	II 2D
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex eb mb IIC T* Gb
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex tb IIIC T*°C Db
Ex ortam sıcaklığı	T4/T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP66
Ürün ağırlığı	580 g
Elektrik bağlantısı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu