

Yuvarlak silindir

DPRA-N-...-1 1/4"- -

Ürün numarası: 8109551

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0.0625 in...12 in
Piston çapı	1 1/4"
Piston mili dış ölçüsü	7/16-20 UNF-2A
Sönümleme	sönümleme yok Esnek sökümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Piston Piston mili Silindir boru
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Varyantlar	90° döndürülmüş döner küresel mafsallı kapak Döner halkalı ve yatak kovanlı kapak Döner küresel mafsallı kapak NBR'den yapılmış silecek Uzatılmış piston mili erkek dışı Uzatılmış piston kolu Sabitleme vidalı rulman kapağı Eksenel basınçlı hava bağlantısı Enine basınçlı hava bağlantısı Dönmeye karşı korumalı Çift taraflı piston mili Çift taraflı, içi boş piston mili Sıcaklık aralığı 0 ila + 150 °C Sıcaklık aralığı -40 ila + 80 °C tek taraflı piston mili
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	Altıgen piston mili
Çalışma basıncı	9.99 psi...150 psi
Çalışma şekli	çift etkili baskılayan tek etkili çeken
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-40 °F...300 °F

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	0.39 lb...2.42 lb
Montaj türü	kilit somunu ile aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum合金 yüksek alaşımı paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM NBR
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımı paslanmaz çelik
Silindir borusu malzemesi	yüksek alaşımı paslanmaz çelik