



Elektriksel soket NEFV-V13-XX4G3-T1G3

Ürün numarası: 8109877

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
Montaj türü	M3 vida için geçiş deliği ile
Kablo çıkışı	düz
Ürün ağırlığı	6.8 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	ZIF
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	3
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	takılı
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 2, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	ZIF
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	3
Elektrik bağlantısı 2, montaj türü	takılı
Elektrik bağlantısı 3, işlev	Kumanda tarafı
Elektrik bağlantısı 3, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 3, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 3, bağlantı teknolojisi	Festo için özel olarak kodlanmıştır
Elektrik bağlantısı 3, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 3, dolu kutuplar/damarlar	3
Elektrik bağlantısı 3, montaj türü	takılı
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...310 V
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Blendaj	hayır
Koruma türü	IP40
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C

Özellik	Değer
Depolama sıcaklığı	-40 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	2
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	siyah
Fiş kontakları malzemesi	Nikel kaplı ve altın kaplı bronz