

# Elektronik modül VMPA-MPM-EMM-P5

Ürün numarası: 8111881

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. valf yeri sayısı	1
Maks. valf bobini sayısı	1
Ters polarite koruması	evet
İlave fonksiyonlar	Basınç oluşturma valfi için
Çalışma gerilimi aralığı DC yük gerilimi	21.6 V...26.4 V
Bobin başına nominal çekme akımı	60 mA ila 30 ms
Akım azaltmada nominal akım	22 ms sonra 30 mA
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	nein
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	20 g
Elektrik kontrolü	Multi pin
Gövde malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu