

# Çabuk Bağlantı Rakoru NPQE-DK-G14-Q12-P10

Ürün numarası: 8112978

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                      | Değer                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                        | Standart                                                           |
| Nominal genişlik                                             | 7 mm                                                               |
| Vida dişli muyluda conta türü                                | Sızdırmazlık halkası                                               |
| Montaj konumu                                                | herhangi bir                                                       |
| Tasarım                                                      | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi                                   |
| Hazne boyutu                                                 | 10                                                                 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                      | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| İşletim ortamı                                               | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                        | Yağlı işletim mümkün                                               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                                  | 1 - korozyona düşük maruziyet                                      |
| LABS uygunluğu                                               | VDMA24364 Zone III                                                 |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4                                       |
| Ortam sıcaklığı                                              | -5 °C...60 °C                                                      |
| Nominal sıkma torku                                          | 9 Nm                                                               |
| Nominal sıkma torkuna tolerans                               | ±% 20                                                              |
| Ürün ağırlığı                                                | 26.8 g                                                             |
| Montaj türü                                                  | Alyan anahtarı SW7                                                 |
| Pnömatik bağlantı 1                                          | Erkek dış G1/4                                                     |
| Pnömatik bağlantı 2                                          | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için                                  |
| Gevşetme halkası rengi                                       | mavi                                                               |
| Malzeme hakkında not                                         | RoHS uyumlu                                                        |
| Gövde malzemesi                                              | Pirinç, nikel kaplı                                                |
| Dış contası malzemesi                                        | Alüminyum<br>TPEE                                                  |
| Gevşetme halkası malzemesi                                   | POM                                                                |
| Hortum contası malzemesi                                     | NBR                                                                |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi                          | Paslanmaz çelik                                                    |