

## Y-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQE-Y-R18-Q8-P10

Ürün numarası: 8113081

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                           |
| Nominal genişlik                        | 6 mm                                                               |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Kaplama                                                            |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                       |
| Tasarım                                 | Y şekli<br>İtme-çekme prensibi                                     |
| Hazne boyutu                            | 10                                                                 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün                                               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet                                      |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364 Zone III                                                 |
| Temiz oda sınıfı                        | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4                                       |
| Ortam sıcaklığı                         | -5 °C...60 °C                                                      |
| Ürün ağırlığı                           | 21.1 g                                                             |
| Montaj türü                             | Dış altıgen SW14                                                   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış R1/8                                                     |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için                                   |
| Gevşetme halkası rengi                  | mavi                                                               |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                        |
| Gövde malzemesi                         | Pirinç, nikel kaplı<br>PBT                                         |
| Dış contası malzemesi                   | PTFE                                                               |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM                                                                |
| Hortum contası malzemesi                | NBR                                                                |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | Paslanmaz çelik                                                    |