

Hortum Birleřtirme Elemanı NPQE-D-Q12-E-P10

Ürün numarası: 8113116

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	10 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	16.06 g
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	Paslanmaz çelik