

# Perde geiř rakoru NPQE-H-Q4-E-P10

Ürün numarası: 8113122

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Boyut                                   | Standart   |
| Nominal genişlik                        | 2.5 mm   |
| Montaj konumu                           | herhangi bir   |
| Tasarım                                 | Bölme<br>İtme-çekme prensibi                                       |
| Hazne boyutu                            | 10   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| İřletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                     |
| İřletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı iřletim mümkün   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet                                      |
| LABS uygunluęu                          | VDMA24364 Zone III   |
| Temiz oda sınıfı                        | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4                                       |
| Ortam sıcaklıęı                         | -5 °C...60 °C  |
| Ürün aęırlıęı                           | 9.74 g   |
| Pnömatik baęlantı 1                     | dıř apı Ø 4 mm olan hortum için                                   |
| Pnömatik baęlantı 2                     | dıř apı Ø 4 mm olan hortum için                                   |
| Gevřetme halkası rengi                  | mavi   |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu  |
| Gövde malzemesi                         | Pirin, nikel kaplı  |
| Gevřetme halkası malzemesi              | POM  |
| Hortum contası malzemesi                | NBR  |
| Hortum kelepesi segmenti malzemesi     | Paslanmaz elik  |