

Perde geiř rakoru NPQE-H-Q8-E-P10

Ürün numarası: 8113124

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	6 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364 Zone III
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklıęı	-5 °C...60 °C
Ürün aęırlıęı	24.76 g
Pnömatik baęlantı 1	dıř apı Ø 8 mm olan hortum için
Pnömatik baęlantı 2	dıř apı Ø 8 mm olan hortum için
Gevřetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirin, nikel kaplı
Gevřetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepesi segmenti malzemesi	Paslanmaz elik