

# Emniyet Kelepçesi NPAP-QE-S-Q4-P10

Ürün numarası: 8113228

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	10
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	0.06 g
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu