

**Bobin**  
**VACC-S13-11-K4-1-NM4A**  
Ürün numarası: 8114078

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Devreye girme süresi	100%
gerekli akım tüketimi	16 mA
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Maks. giriş gücü Pi	1,2 W
Maks. giriş gerilimi Ui	32 V
Maks. giriş akımı Ii	0,2 A
Bobin karakteristik değerleri	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
etkin iç kapasitans Ci	ihmal edilebilecek kadar küçük
Etkin iç endüktans Li	ihmal edilebilecek kadar küçük
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-% 15 / +% 10
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (BR) Zone 21 (BR)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	DNV 17.0043X
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Ex ortam sıcaklığı	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Ürün ağırlığı	330 g
Elektrik bağlantısı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu