

Bobin

VACC-S13-11-K4-1-NE4A

Ürün numarası: 8114135

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Devreye girme süresi	100%
gerekli akım tüketimi	16 mA
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Maks. giriş gücü Pi	1,2 W
Maks. giriş gerilimi Ui	32 V
Maks. giriş akımı Ii	0,2 A
Bobin karakteristik değerleri	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
etkin iç kapasitans Ci	0µF
Etkin iç endüktans Li	0 mH
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-% 15 / +% 10
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Patlamaya karşı koruma	Bölge 1 (CN) Bölge 21 (CN)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	GYJ20.1094X
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex ia IIC T5/T6 Gb
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex ia IIIC T95°C/T80°C Db
Ex ortam sıcaklığı	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Ürün ağırlığı	330 g
Elektrik bağlantısı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu