

Pnömatik Kas DMSP-10-80N-RM-CM

Ürün numarası: 8114536

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	10
Maks. daralmanda çap genişlemesi	24 mm
Strok	0 mm...2250 mm
Maks. kasılma	nominal uzunluğun % 25'i
Maks. ön gerdirme	Nominal uzunluğun %3'ü
Nominal uzunluk	80 mm
Tekrarlama hassasiyeti kas	<= nominal uzunluğun %1'i, döngüsel olarak
İzin verilen paralellik toleransı	400 mm nominal uzunluğa kadar ±% 0,5
İzin verilen açı toleransı	1 drc
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Kasılma membranı
Çalışma basıncı	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Çalışma şekli	tek etkili çeken
Ruhsat	TÜV
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Serbest asılı maksimum ek yük	30 kg
Maks. çalışma basıncında pnömatik kas teorik kuvveti	630 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet	480 N
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Flanş malzemesi	Dövme alüminyum alaşım renksiz eloksallı
Kovan malzemesi	Dövme alüminyum alaşım renksiz eloksallı
Diyafram malzemesi	AR Kloropren kauçuk

Özellik	Değer
Somun malzemesi	Çelik galvanize