



# Bağlantı kablosu NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

Ürün numarası: 8115892

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Bağlantı frekansı	20
Ürün ağırlığı	0.5 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması Q7
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	2
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	2
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	takılı
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	İkiz hat
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	2
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	2
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	0.3 A
Aşırı gerilim direnci	1.2 kV
Ters polarite koruması	hayır
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Blendaj	hayır
Çalıştırma notu	Yalnızca harici güç azaltımı ile işletin
Kablo uzunluğu	0.1 m
Kablo özelliği	Basit
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	11 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	16.5 mm
Kablo çapı	1.1 mm
Kablo yapısı	2 x 0,08 mm <sup>2</sup>
İletkenin nominal kesiti	0.08 mm <sup>2</sup> AWG28

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Damar uçları	kalaylı
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Gövde rengi	siyah
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı bakır alaşımı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC