


Eksenel kit EAMM-A-D32-50GA

Ürün numarası: 8117072

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	5.87 kgmm ²
Aktarılabılır tork	6.5 Nm
Ürün ağırlığı	446 g
Aktüatör arayüz kodu	D32
Arayüz kodu motor In	50GA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu