

Bobin
VACC-S18-120-K4-1U-NM4ME
Ürün numarası: 8118181

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	24 V AC: 50/60 Hz, çıkış 12,0 VA 24 V DC: 12,0 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-% 15 / +% 10
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (BR) Zone 21 (BR)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	INMETRO DNV 19.0135X
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex eb mb IIC T4 Gb
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex ortam sıcaklığı	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP66
Ürün ağırlığı	580 g
Elektrik bağlantısı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu