

**Bobin**  
**VACC-S18-120-K4-27-NE4ME**  
Ürün numarası: 8118261

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                 | Değer                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Çalıştırma türü                         | elektrikli                                |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                              |
| Anahtarlama konumu göstergesi           | hayır                                     |
| Devreye girme süresi                    | 100%                                      |
| Yalıtım maddesi sınıfı                  | H                                         |
| Bobin karakteristik değerleri           | 60 V DC: 12,0 W                           |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları     | -% 15 / +% 10                             |
| AB dışında patlamaya karşı koruma onayı | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                |
| Patlamaya karşı koruma                  | Bölge 1 (CN)<br>Bölge 21 (CN)             |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş          | GYJ23.1169X                               |
| Ex ateşleme koruma sınıfı               | Ex eb mb IIC T4 Gb                        |
| Ex ateşleme koruma sınıfı, toz          | Ex tb IIIC T120°C Db                      |
| Ex ortam sıcaklığı                      | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C            |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364 Zone III                        |
| Koruma türü                             | IP66                                      |
| Ürün ağırlığı                           | 580 g                                     |
| Elektrik bağlantısı                     | Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5 |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                               |