

**Bobin**  
**VACC-S18-120-K4-1UF-NE4ME**  
Ürün numarası: 8118262

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                 | Değer                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Çalıştırma türü                         | elektrikli                                          |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                        |
| Anahtarlama konumu göstergesi           | hayır                                               |
| Dahili koruma                           | Sigorta                                             |
| Devreye girme süresi                    | 100%                                                |
| Yalıtım maddesi sınıfı                  | H                                                   |
| Bobin karakteristik değerleri           | 24 V AC: 50/60 Hz, çıkış 12,0 VA<br>24 V DC: 12,0 W |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları     | -% 15 / +% 10                                       |
| AB dışında patlamaya karşı koruma onayı | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                          |
| Patlamaya karşı koruma                  | Bölge 1 (CN)<br>Bölge 21 (CN)                       |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş          | GYJ23.1169X                                         |
| Ex ateşleme koruma sınıfı               | Ex eb mb IIC T4 Gb                                  |
| Ex ateşleme koruma sınıfı, toz          | Ex tb IIIC T120°C Db                                |
| Ex ortam sıcaklığı                      | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                      |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364 Zone III                                  |
| Koruma türü                             | IP66                                                |
| Ürün ağırlığı                           | 580 g                                               |
| Elektrik bağlantısı                     | Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5           |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                         |