

Kontrol sistemi CMCB-D1-C-S0

Ürün numarası: 8118457

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Uygulama notu	Ürün sadece endüstriyel amaçlar için uygundur. Yerleşim alanlarında parazit bastırmak için önlem alınması gerekebilir.
Tasarım	Montaj plakası
Performans seviyesi (PL)	Kategori B, Performans Seviyesi b
Ölçüler G x U x Y	135 mm x 254 mm x 375 mm
Koruma (kısa devre)	dahili elektronik sigorta
Maks. akım tüketimi	1.1 A
Sekonder devrenin akım tüketimi	5 A
Maks. akım beslemesi	6 A
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Ağ formları	TT TN IT
Şebeke frekansı	50 Hz...60 Hz
Kirlenme derecesi	2
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB düşük gerilim yönergesine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Bağıl nem	40 °C'de maksimum %50
Doğrudan ve dolaylı temasa karşı koruma	PELV Açıkta kalan tüm iletken parçaların topraklanması
Koruma türü	IP20
Çevre koşulları	İç mekan
Ortam sıcaklığı	5 °C...40 °C
Nominal kullanım yüksekliği	1000 m NN
Ürün ağırlığı	4.2 kg
Elektrik bağlantısı	Yaylı terminal İçeri itmeli
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu