

Tutma çenesi DHAS-GG-B18-16-A1

Ürün numarası: 8119108

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Mikrotitre plakaları için
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 100
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	24.4 g
Montaj türü	dişi dış M3 ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tutma çeneleri malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Silindirik pim malzemesi	yay çeliği