



Adaptif kalıp kavrayıcı robot modülü DHEF-20-A-RA1

Ürün numarası: 8119114

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Boyut | 20 |
| Form tutma kapağı modeli | Standart |
| Strok | 66 mm |
| Tutulacak min. çap | 12 mm |
| Maks. tutulacak çap | 38 mm |
| Tahrik türü | pnömatik |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tutucu işlevi | Uyarlanabilir |
| Tasarım | Form kavrama kepi zorunlu hareket dizesi |
| Kılavuz | Temel kılavuz |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Tahrik çalışma basıncı | 1 Bar...8 Bar |
| Çalışma basıncı kapak | 0.07 Bar...0.1 Bar |
| Patlama basıncı kapak | 0.3 Bar |
| Maks. çalışma frekansı tutucusu | 1 hz |
| İçeri sürme süresi | 290 ms |
| Dışarı çıkma süresi | 270 ms |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün değil |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 1.29 000018 |
| Taşıma kapasitesi kılavuz değer | 1 kg |
| Ürün ağırlığı | 475 Gram |
| Montaj türü | ISO 9409'a göre |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kapak malzemesi | VMQ (silikon) |
| Gövde malzemesi | Alüminyum, eloksallı |

| Özellik | Değer |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robot arayüzü | Universal Robots UR3 / 5/10 (PolyScope CB 3.8.0'dan itibaren) Universal Robots UR3e / 5e / 10e (PolyScope yazılım versiyonu 5.0.0'dan itibaren) |
| Teslimat kapsamı | 1x cırt cırt rulo 1x solenoid valf 1x oransal basınç regülatörü URCap'li 1x USB flaş bellek 2x yaklaşım sensörü 3x bağlantı hattı |