

Merkezleme Parçası ZBH-5-M4

Ürün numarası: 8119593

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	5
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	10
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir.Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.Istisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	0.1 g
Montaj türü	M4 vida için geçiş deliği ile
Kovan malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik