

Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu VABS-C12-6-B-M3

Ürün numarası: 8122793

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	20 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bağlantı yönü aşağıda
Maks. valf yeri sayısı	1
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:4:1] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	maksimum parçacık boyutu 5 µm
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	13.5 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M3
Pnömatik bağlantı 3	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım