


Bağlantı kablosu NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Ürün numarası: 8122832

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. valf bobini sayısı	1
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	2 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı Anahtarlama çıkışı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soketli kablo
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	HP bağlantı şeması
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	2
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	2
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	İstenmeyen çekmeyi önlemek için kilitlemeli itme-çekme
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Güç kaynağı Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	2x tekli damar
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	2
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	2
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...24 V
Blendaj	hayır
Çalıştırma notu	Yalnızca harici güç azaltımı ile işletin
Kablo uzunluğu	0.3 m
Kablo özelliği	statik uygulamalar için
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	11 mm
Kablo çapı	0.96 mm
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok

Özellik	Değer
Gövde malzemesi	PEEK
Gövde rengi	gri
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC