

Montaj braketı PAMP-MB-44

Ürün numarası: 8123058

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	44
Seri	P
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Valf montajı için maksimum sıkma torku	2.5 Nm
Akışkan sıcaklığı	-60 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-60 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	32 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vida malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Montaj braketı malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik