

Eksenel Kit
EAMM-A-P6-38A-60RA
Ürün numarası: 8123496

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Aktarılabılır tork	6.5 Nm
Ürün ağırlığı	209 g
Aktüatör arayüz kodu	P6-38A
Arayüz kodu motor ln	60RA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu