

Paralel kit EAMM-U-60-D32-60RA-91

Ürün numarası: 8123497

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	60
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	26.7 kgmm ²
Boşta çalışma tahrik torku	0.07 Nm
Aktarılabılır tork	3 Nm
Ürün ağırlığı	1150 g
Aktüatör arayüz kodu	D32
Arayüz kodu motor In	60RA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu