


Paralel Kit EAMM-U-86-D40-80PB-102

Ürün numarası: 8123501

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------------|-----------------------|
| Boyut | 86 |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. devir | 5000 1/dak |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Koruma türü | IP40 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 175 kgmm ² |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.25 Nm |
| Aktarılabılır tork | 9.5 Nm |
| Ürün ağırlığı | 2500 g |
| Aktüatör arayüz kodu | D40 |
| Arayüz kodu motor ln | 80PB 80R |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |