


Açısal tutucu DHC-6-A

Ürün numarası: 8125286

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	6
Maks. değişim doğruluğu	0.2 mm
Maks. açılma açısı	30 drc
Tutucu tekrarlama hassasiyeti	0.1 mm
Tutma çenesi sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu işlevi	Açı
Tutma kuvveti güvencesi	hariç
Tasarım	Yanal bağlantı yönü zorunlu hareket dizesi
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Maks. çalışma frekansı tutucusu	3 Hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	4 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	7 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)'da toplam tutma torku, açma	7.3 Ncm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma toplam tutma torku	5.4 Ncm
Kütle atalet momenti	0.009 kgcm ²
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik	18 N
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik	0.3 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment My statik	0.3 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik	0.3 Nm
Ürün ağırlığı	22 g

Özellik	Değer
Montaj türü	Geçiş deliği aracılığıyla direkt sabitleme Dişli üzerinden direkt sabitleme isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Tutma çeneleri malzemesi	yüksek alaşımlı çelik