

Kaplin
EAMC-19-20-5-9
Ürün numarası: 8126386

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	5 mm
Tutucu çapı 2	9 mm
Boyut	19
Nominal uzunluk	20 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	0.38 kgmm ²
Aktarılabılır tork	1.1 Nm
Ürün ağırlığı	9 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu