

Bağlantı kablosu NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1

Ürün numarası: 8126918

FESTO



2	12				
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
1	11				

Veri sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Ürün ağırlığı	1900 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket ve soket grubu
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	RJ45 ve soket grubu 12 kutuplu, 2 sıralı
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	20
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	14
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Vida kilidi
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Hibrit soket
Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	17
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	14
Elektrik bağlantısı 2, montaj türü	vidalanmış
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...24 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	11.7 A
Aşırı gerilim direnci	6 kV
Blendaj	hayır
Kablo uzunluğu	15 m
Kablo özelliği	Standart
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	130 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	130 mm
Kablo çapı	8 mm
Kablo çapı toleransı	± 1 mm
Kablo yapısı	4 x (1 x 0,128 mm ²) + 10 x 0,128 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.128 mm ²

Özellik	Değer
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	kırmızı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PP