

Tutma Braketi CAFM-D4-W

Ürün numarası: 8127358

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	216 mm
Yükseklik	97 mm
Uzunluk	345 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	749 g
Montaj türü	vidalanmış
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Montaj braketi malzemesi	Toz kaplı çelik