


Tutma Braketi VMPA14-FTI

Ürün numarası: 8129127

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	14
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...40 °C
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	0.1 g
Montaj türü	sıkıştırılmış
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tutma braketi malzemesi	POM