

## Tutma Braketi VMPA2-FTI

Ürün numarası: 8129128

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Boyut                                 | 20                                                             |
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                                   |
| Hazne boyutu                          | 10                                                             |
| Çalışma basıncı                       | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar<br>-13.05 psi...145 psi |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                 |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                 |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Depolama sıcaklığı                    | -20 °C...40 °C                                                 |
| Akışkan sıcaklığı                     | -5 °C...60 °C                                                  |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...60 °C                                                  |
| Ürün ağırlığı                         | 0.12 g                                                         |
| Montaj türü                           | sıkıştırılmış                                                  |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                                    |
| Tutma braketi malzemesi               | POM                                                            |