

Debi kontrol -SET VMPA2-FT-NW0.3-1.7

Ürün numarası: 8129130

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı plakası
Montaj türü	sıkıştırılmış
Kısma yönünde standart anma debisi	3.5 l/dak...115 l/dak
Çalışma basıncı	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Boyut	20
Nominal genişlik	0.3 mm...1.7 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	2
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...40 °C
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	0.7 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tutma braket malzemesi	POM
İçi boş cıvata malzemesi	Dövme alüminyum alaşım