


Darbe emici DYEF-G8-M6-Y1-F1A

Ürün numarası: 8131072

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M6
Strok	1.5 mm
Sönümlleme	metalik sabit durdurmasız esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Varyantlar	Ana bileşen olarak bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmamalıdır. İstisnalar, çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Maks. çarpma hızı	0.8 m/sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Sönümlleme uzunluğu	1.5 mm
Maks. sıkma torku	1 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	0.08 j
Ürün ağırlığı	11.7 g
Montaj türü	dişli kovan ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik