

Bobin
VACS-C-R3-1RL
Ürün numarası: 8135822

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Sinyal durumu göstergesi	LED
Maks. anahtarlama frekansı	5 Hz
Devreye girme süresi	100%
Emaye telin yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin başına nominal çekme akımı	108 mA bis 80 ms
Akım azaltmada nominal akım	80 ms sonra 15 mA
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: düşük akım fazı 0,36 W, yüksek akım fazı 2,6 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Ruhsat	RCM işareti
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. kablo uzunluğu	30 m
Elektrik bağlantısı	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Montaj türü	tırtıklı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA Çelik
Bobin malzemesi	Bakır Çelik Termoplastik
Sargı malzemesi	Bakır