


Bağlantı Plakası|Taban Plakası VABS-K2-12S-20-U14-P

Ürün numarası: 8140320

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Nominal genişlik	2 mm
Akışkan bağlantısı	Dişi diş 1/4-28 UNF-2B
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Yanal bağlantı yönü
Maks. valf yeri sayısı	1
Akış yönü	tersine çevrilemez
İşletim ortamı	Sıvı akışkanlar Gaz akışkanlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Ortamla temas eden malzemelerin direncini dikkate alın
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.33 Nm
Maks. sıkma torku	0.6 Nm
Ürün ağırlığı	8 g
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Valf montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	PEEK